


**ROBUSTEZ**

**POLIVALENCIA**

**AGUJERO LIMPIO**

# Coronas de diamante



## Descripción

- Segmentos ondulados y cortos.
- Diamantes de alta calidad.
- Luz de extracción.
- Segmentos afilados.
- Mango M16.

## Ventajas

- Uso en seco.
- Sin vibración, sin astillas.
- Uso en taladrados (velocidad recomendada: 2500 rpm) o en perforadores (velocidad recomendada: 1500 rpm).

	Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
	<b>Lt 88</b>						
	68	5	66	431D68	3336600145832	1	A
	82	6	66	431D82	3336600145849	1	A
	<b>Lt 181</b>						
	29	3	154	432D29	3336600145856	1	N
	35	3	154	432D35	3336600145863	1	M
	42	4	154	432D42	3336600145870	1	M
	52	4	154	432D52	3336600145887	1	M
	65	5	154	432D65	3336600145894	1	M



## Instrucciones




- 1/ Realizar un agujero previo de Ø 8 a la profundidad deseada.
- 2/ Montar la corona en el adaptador e insertar la broca centradora.

- 3/ Con la corona, insertar la broca centradora en el agujero para iniciar la perforación

- 4/ Perforar hasta la profundidad deseada.

Ref.

431  
432



Describe nuestro video en YouTube

# Accesorios



431C

ESTUCHES PÁGINA 56

	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack	
	<b>Adaptador compatible SDS-Plus</b>					
	100	367L0100	3336600063891	1	A	
	170	367L0170	3336600063907	1	A	
	220	367L0220	3336600063914	1	A	
	320	367L0320	3336600063921	1	A	
	<b>Adaptador compatible SDS-Plus &amp; Spit</b>					
	100	368L100	3336600063938	1	A	
	<b>Adaptador mango hexagonal</b>					
	100	433L0100	3336600145900	1	M	
	220	433L0220	3336600146112	1	M	
	320	433L0320	3336600146129	1	M	
	Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	
	<b>Broca guía</b>					
	8	120	420D08L0120	3336600173699	1	
	8	210	420D08L0210	3336600173705	1	
	Ø	Lt	Larg.	Ref.	Gencod	Qt.
	<b>Piedra de afilar</b>					
	20	200	100	427	3336600155084	1

367  
368  
433



420

Perforación Ø 8 / Broca guía Ø 7

427

