


ROBUSTEZ Coronas de diamante

POLIVALENCIA

AGUJERO LIMPIO



Descripción

- Segmentos ondulados y cortos.
- Diamantes de alta calidad.
- Luz de extracción.
- Segmentos afilados.
- Mango M16.

Ventajas

- Uso en seco.
- Sin vibración, sin astillas.
- Uso en taladrados (velocidad recomendada: 2500 rpm) o en perforadores (velocidad recomendada: 1500 rpm).

| | Ø | N.S. | Lu | Ref. | Gencod | Qt. | Pack |
|--|---------------|------|-----|--------|---------------|-----|------|
| | Lt 88 | | | | | | |
| | 68 | 5 | 66 | 431D68 | 3336600145832 | 1 | A |
| | 82 | 6 | 66 | 431D82 | 3336600145849 | 1 | A |
| | Lt 181 | | | | | | |
| | 29 | 3 | 154 | 432D29 | 3336600145856 | 1 | N |
| | 35 | 3 | 154 | 432D35 | 3336600145863 | 1 | M |
| | 42 | 4 | 154 | 432D42 | 3336600145870 | 1 | M |
| | 52 | 4 | 154 | 432D52 | 3336600145887 | 1 | M |
| | 65 | 5 | 154 | 432D65 | 3336600145894 | 1 | M |



Instrucciones



1/ Realizar un agujero previo de Ø 8 a la profundidad deseada.
2/ Montar la corona en el adaptador e insertar la broca centradora.



3/ Con la corona, insertar la broca centradora en el agujero para iniciar la perforación



4/ Perforar hasta la profundidad deseada.

Ref.

431
432



Hormigón hueco Bloques de hormigón hueco Ladrillo macizo Ladrillo hueco Hormigón celular Cerámica



describe todas nuestras videos en



Accesorios

TODOS LOS ESTUCHES PÁGINAS 64-65

x4



431C

| Lt | Ref. | Gencod | Qt. | Pack |
|---|----------|---------------|-----|------|
| Adaptador compatible SDS-Plus | | | | |
| 100 | 367L0100 | 3336600063891 | 1 | A |
| 170 | 367L0170 | 3336600063907 | 1 | A |
| 220 | 367L0220 | 3336600063914 | 1 | A |
| 320 | 367L0320 | 3336600063921 | 1 | A |
| Adaptador compatible SDS-Plus & Spit | | | | |
| 100 | 368L100 | 3336600063938 | 1 | A |
| Adaptador mango hexagonal | | | | |
| 100 | 433L0100 | 3336600145900 | 1 | M |
| 220 | 433L0220 | 3336600146112 | 1 | M |
| 320 | 433L0320 | 3336600146129 | 1 | M |

| Ø | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|-------------------|-----|-------------|---------------|-----|
| Broca guía | | | | |
| 8 | 120 | 420D08L0120 | 3336600173699 | 1 |
| 8 | 210 | 420D08L0210 | 3336600173705 | 1 |

| H | Lt | Larg. | Ref. | Gencod | Qt. |
|-------------------------|-----|-------|------|---------------|-----|
| Piedra de afilar | | | | | |
| 20 | 200 | 100 | 427 | 3336600155084 | 1 |

367
368
433



HEX

M16

420

Perforación Ø 8 / Broca guía Ø 7

427

