


HORMIGÓN CORONAS DE DIAMANTE


**3 VECES MAS AGUJEROS
DOS VECES MENOS DESGASTE**

Ref.

436



Materiales estándares, duros y hormigón abrasivo



Descripción

- Los nuevos segmentos de las coronas Diager son más resistentes.
- Contienen 2 veces más diamante.
- El nuevo diamante lleva una capa de titanio que permite un trabajo constante y eficaz y alarga la duración de vida.

Ventajas



- Perfora el hormigón armado.
- Segmentos ondulados :
 - Mejor evacuación de escombros.
 - Menos esfuerzo para la máquina y el usuario.
- Segmentos afilados :
 - corona lista a ser utilizada.
- Compatible junta Forsheda®.

Aplicaciones

Materias duras y hormigones abrasivos, máquinas potentes. Compatible junta Forsheda.

439B

Especial asfalto



Aplicaciones

- Especial asfalto.
- Máquina potente.

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
436A		Conexión 1/2"		Lu 400		RESEGMENTATION	
30	4	400	436AD030L0400	3336600158238	1	RESEGM436D030	1
35	5	400	436AD035L0400	3336600144965	1	RESEGM436D035	1
40	5	400	436AD040L0400	3336600144972	1	RESEGM436D040	1
46	6	400	436AD046L0400	3336600144989	1	RESEGM436D046	1
51	5	400	436AD051L0400	3336600174627	1	RESEGM436D051	1
56	5	400	436AD056L0400	3336600173927	1	RESEGM436D056	1
61	6	400	436AD061L0400	3336600159143	1	RESEGM436D061	1
66	6	400	436AD066L0400	3336600174665	1	RESEGM436D066	1
71	6	400	436AD071L0400	3336600174146	1	RESEGM436D071	1
82	8	400	436AD082L0400	3336600174566	1	RESEGM436D082	1
87	8	400	436AD087L0400	3336600176553	1	RESEGM436D087	1
92	8	400	436AD092L0400	3336600174542	1	RESEGM436D092	1
102	10	400	436AD102L0400	3336600174528	1	RESEGM436D102	1
112	10	400	436AD112L0400	3336600158832	1	RESEGM436D112	1
127	11	400	436AD127L0400	3336600168206	1	RESEGM436D127	1
132	12	400	436AD132L0400	3336600174535	1	RESEGM436D132	1
152	12	400	436AD152L0400	3336600175075	1	RESEGM436D152	1
162	13	400	436AD162L0400	3336600174559	1	RESEGM436D162	1
169	14	400	436AD169L0400	3336600175853	1	RESEGM436D169	1
200	14	400	436AD200L0400	3336600173477	1	RESEGM436D200	1

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
436B		Conexión 1-1/4"		Lu 400		RESEGMENTACIÓN	
46	7	450	436BD046L0450	3336600174405	1	RESEGM436D046	1
51	5	450	436BD051L0450	3336600144996	1	RESEGM436D051	1
56	6	450	436BD056L0450	3336600145009	1	RESEGM436D056	1
61	6	450	436BD061L0450	3336600145016	1	RESEGM436D061	1
66	7	450	436BD066L0450	3336600145023	1	RESEGM436D066	1
71	8	450	436BD071L0450	3336600145030	1	RESEGM436D071	1
76	8	450	436BD076L0450	3336600145047	1	RESEGM436D076	1
82	8	450	436BD082L0450	3336600145054	1	RESEGM436D082	1
87	10	450	436BD087L0450	3336600145061	1	RESEGM436D087	1
92	10	450	436BD092L0450	3336600145078	1	RESEGM436D092	1
102	10	450	436BD102L0450	3336600145085	1	RESEGM436D102	1
112	10	450	436BD112L0450	3336600145092	1	RESEGM436D112	1
117	10	450	436BD117L0450	3336600145108	1	RESEGM436D117	1
122	11	450	436BD122L0450	3336600145115	1	RESEGM436D122	1
127	11	450	436BD127L0450	3336600145122	1	RESEGM436D127	1
132	12	450	436BD132L0450	3336600145139	1	RESEGM436D132	1
142	12	450	436BD142L0450	3336600145146	1	RESEGM436D142	1
152	13	450	436BD152L0450	3336600145153	1	RESEGM436D152	1
162	13	450	436BD162L0450	3336600145160	1	RESEGM436D162	1
169	13	450	436BD169L0450	3336600154186	1	RESEGM436D169	1
172	13	450	436BD172L0450	3336600145177	1	RESEGM436D172	1
182	13	450	436BD182L0450	3336600145184	1	RESEGM436D182	1
187	14	450	436BD187L0450	3336600154551	1	RESEGM436D187	1
196	13	450	436BD196L0450	3336600154568	1	RESEGM436D196	1
200	15	450	436BD200L0450	3336600145191	1	RESEGM436D200	1
212	14	450	436BD212L0450	3336600154575	1	RESEGM436D212	1
225	15	450	436BD225L0450	3336600145207	1	RESEGM436D225	1
226	15	450	436BD226L0450	3336600154582	1	RESEGM436D226	1
248	16	450	436BD248L0450	3336600154599	1	RESEGM436D248	1
250	18	450	436BD250L0450	3336600145214	1	RESEGM436D250	1
266	16	450	436BD266L0450	3336600154605	1	RESEGM436D266	1
275	18	450	436BD275L0450	3336600145221	1	RESEGM436D275	1
277	18	450	436BD277L0450	3336600154612	1	RESEGM436D277	1
297	24	450	436BD297L0450	3336600154629	1	RESEGM436D297	1
300	24	450	436BD300L0450	3336600145238	1	RESEGM436D300	1
342	24	450	436BD342L0450	3336600154636	1	RESEGM436D342	1
350	26	450	436BD350L0450	3336600145245	1	RESEGM436D350	1
353	24	450	436BD353L0450	3336600154643	1	RESEGM436D353	1
400	26	450	436BD400L0450	3336600145252	1	RESEGM436D400	1
405	26	450	436BD405L0450	3336600187405	1	RESEGM436D405	1



Compatible junta Forsheda®

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
439B		Conexión 1-1/4"		Lu 400		RESEGMENTACIÓN	
82	9	450	439BD082L0450	3336600158849	1	RESEGM439D082	1
92	10	450	439BD092L0450	3336600158856	1	RESEGM439D092	1
102	11	450	439BD102L0450	3336600158863	1	RESEGM439D102	1
112	12	450	439BD112L0450	3336600158870	1	RESEGM439D112	1
122	13	450	439BD122L0450	3336600157668	1	RESEGM439D122	1
127	13	450	439BD127L0450	3336600158887	1	RESEGM439D127	1
132	14	450	439BD132L0450	3336600158894	1	RESEGM439D132	1
142	15	450	439BD142L0450	3336600158900	1	RESEGM439D142	1
152	16	450	439BD152L0450	3336600157415	1	RESEGM439D152	1
162	17	450	439BD162L0450	3336600158917	1	RESEGM439D162	1
172	18	450	439BD172L0450	3336600158924	1	RESEGM439D172	1
182	19	450	439BD182L0450	3336600158931	1	RESEGM439D182	1
196	20	450	439BD196L0450	3336600158948	1	RESEGM439D196	1
200	22	450	439BD200L0450	3336600158955	1	RESEGM439D200	1
250	26	450	439BD250L0450	3336600192607	1		

BAJO PEDIDO

- Conexión de 3 agujeros en coronas de diamante
- Otras longitudes de coronas
- Materias específicas

SPV

Resegmentación de las Coronas de Diamante

Si su corona de diamante está gastada, nuestro servicio de posventa se encarga de su resegmentación. Para obtener el formulario de solicitud, contacte directamente con nuestro departamento de ventas.

Tél. :+ 33 (0)3 84 73 74 75 - Fax :+ 33 (0)3 84 73 74 74

Dirección de devuelta:
SAV Couronne - Bâtiment N°4 - Rue Roger Thirode - 39800 Poligny

Motor y soporte

¿Tiene un motor averiado o una pieza rota? Nuestro servicio posventa se encarga de reparar y suministrar las piezas de epuesto. Para obtener un presupuesto o un formulario de solicitud, contacte directamente con nuestro departamento de ventas.

Formulario en :
www.diager.com/fr-formulaire1.html

EL SOPORTE SE ORDENA SIN PLEGARSE

KIT COMPLETO SOPORTE + MOTOR + ACCESORIOS

Composition	Ref.	Gencod	Qt.
EQUIPAMIENTO DIAMANTE 1800W (Soporte+motor+caja de herramientas)	349E	3336600173132	1
EQUIPAMIENTO DIAMANTE 2000W (Soporte+motor+caja de herramientas)	356E	3336600173149	1



- El soporte se monta y coloca sin necesidad de replegarlo.
- La caja lleva ruedas y asas para facilitar su transporte.