


3x PLUS DE TROUS

2X MOINS D'USURE

Ref.
436



Matériaux standards, durs et bétons abrasifs



Description

- Les nouveaux segments des couronnes Diager sont plus résistants.
- Ils contiennent deux fois plus de diamant.
- Le nouveau diamant a un revêtement en titane qui permet un travail constant et efficace et allonge la durée de vie.

Avantages

- Perce le béton armé.
- Segments ondulés :
 - meilleure évacuation des gravats.
 - moins d'effort pour la machine et pour l'utilisateur.
- Segments avivés :
 - couronne prête à être utilisée.
- Compatible joint Forsheda®.


Applications

Pour le passage de gaine électrique, de tuyaux d'eau ou d'évacuation, conduit de ventilation, ...

* Sur 2017, les couronnes 436B et 439B passeront progressivement en longueur utile 450 mm


439B

Spécial asphalte



Applications

- Couronnes spéciales asphalte.
- Machines puissantes.



Carton

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
436A*		Raccord 1/2"		Lu 400		RESEGMENTATION	
30	4	400	436AD030L0400	3336600158238	1	RESEGM436D030	1
35	5	400	436AD035L0400	3336600144965	1	RESEGM436D035	1
40	5	400	436AD040L0400	3336600144972	1	RESEGM436D040	1
46	6	400	436AD046L0400	3336600144989	1	RESEGM436D046	1
51	5	400	436AD051L0400	3336600174627	1	RESEGM436D051	1
56	5	400	436AD056L0400	3336600173927	1	RESEGM436D056	1
61	6	400	436AD061L0400	3336600159143	1	RESEGM436D061	1
66	6	400	436AD066L0400	3336600174665	1	RESEGM436D066	1
71	6	400	436AD071L0400	3336600174146	1	RESEGM436D071	1
78	8	400	436AD082L0400	3336600174566	1	RESEGM436D082	1
87	8	400	436AD087L0400	3336600176553	1	RESEGM436D087	1
92	8	400	436AD092L0400	3336600174542	1	RESEGM436D092	1
102	10	400	436AD102L0400	3336600174528	1	RESEGM436D102	1
112	10	400	436AD112L0400	3336600158832	1	RESEGM436D112	1
127	11	400	436AD127L0400	3336600168206	1	RESEGM436D127	1
132	12	400	436AD132L0400	3336600174535	1	RESEGM436D132	1
152	12	400	436AD152L0400	3336600175075	1	RESEGM436D152	1
162	13	400	436AD162L0400	3336600174559	1	RESEGM436D162	1
169	14	400	436AD169L0400	3336600175853	1	RESEGM436D169	1
200	6	400	436AD200L0400	3336600173477	1	RESEGM436D200	1

NEW

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
436B*		Raccord 1-1/4"		Lu 400		RESEGMENTATION	
46	7	400	436BD046L0400	3336600174405	1	RESEGM436D046	1
51	5	400	436BD051L0400	3336600144996	1	RESEGM436D051	1
56	6	400	436BD056L0400	3336600145009	1	RESEGM436D056	1
61	6	400	436BD061L0400	3336600145016	1	RESEGM436D061	1
66	7	400	436BD066L0400	3336600145023	1	RESEGM436D066	1
71	8	400	436BD071L0400	3336600145030	1	RESEGM436D071	1
76	8	400	436BD076L0400	3336600145047	1	RESEGM436D076	1
82	8	400	436BD082L0400	3336600145054	1	RESEGM436D082	1
87	10	400	436BD087L0400	3336600145061	1	RESEGM436D087	1
92	10	400	436BD092L0400	3336600145078	1	RESEGM436D092	1
102	10	400	436BD102L0400	3336600145085	1	RESEGM436D102	1
112	10	400	436BD112L0400	3336600145092	1	RESEGM436D112	1
117	10	400	436BD117L0400	3336600145108	1	RESEGM436D117	1
122	11	400	436BD122L0400	3336600145115	1	RESEGM436D122	1
127	11	400	436BD127L0400	3336600145122	1	RESEGM436D127	1
132	12	400	436BD132L0400	3336600145139	1	RESEGM436D132	1
142	12	400	436BD142L0400	3336600145146	1	RESEGM436D142	1
152	13	400	436BD152L0400	3336600145153	1	RESEGM436D152	1
162	13	400	436BD162L0400	3336600145160	1	RESEGM436D162	1
169	13	400	436BD169L0400	3336600154186	1	RESEGM436D169	1
172	13	400	436BD172L0400	3336600145177	1	RESEGM436D172	1
182	13	400	436BD182L0400	3336600145184	1	RESEGM436D182	1
187	14	400	436BD187L0400	3336600154551	1	RESEGM436D187	1
196	13	400	436BD196L0400	3336600154568	1	RESEGM436D196	1
200	15	400	436BD200L0400	3336600145191	1	RESEGM436D200	1
212	14	400	436BD212L0400	3336600154575	1	RESEGM436D212	1
225	15	400	436BD225L0400	3336600145207	1	RESEGM436D225	1
226	15	400	436BD226L0400	3336600154582	1	RESEGM436D226	1
248	16	400	436BD248L0400	3336600154599	1	RESEGM436D248	1
250	18	400	436BD250L0400	3336600145214	1	RESEGM436D250	1
266	16	400	436BD266L0400	3336600154605	1	RESEGM436D266	1
275	18	400	436BD275L0400	3336600145221	1	RESEGM436D275	1
277	18	400	436BD277L0400	3336600154612	1	RESEGM436D277	1
297	24	400	436BD297L0400	3336600154629	1	RESEGM436D297	1
300	24	400	436BD300L0400	3336600145238	1	RESEGM436D300	1
342	24	400	436BD342L0400	3336600154636	1	RESEGM436D342	1
350	26	400	436BD350L0400	3336600145245	1	RESEGM436D350	1
353	24	400	436BD353L0400	3336600154643	1	RESEGM436D353	1
400	26	400	436BD400L0400	3336600145252	1	RESEGM436D400	1
405	26	400	436BD405L0400	3336600187405	1	RESEGM436D405	1

NEW

Compatible joint Forsheda®

Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Qt.	Ref.	Qt.
439B		Raccord 1-1/4"		Lu 400		RESEGMENTATION	
82	9	400	439BD082L0400	3336600158849	1	RESEGM439D082	1
92	10	400	439BD092L0400	3336600158856	1	RESEGM439D092	1
102	11	400	439BD102L0400	3336600158863	1	RESEGM439D102	1
112	12	400	439BD112L0400	3336600158870	1	RESEGM439D112	1
122	13	400	439BD122L0400	3336600157668	1	RESEGM439D122	1
127	13	400	439BD127L0400	3336600158887	1	RESEGM439D127	1
132	14	400	439BD132L0400	3336600158894	1	RESEGM439D132	1
142	15	400	439BD142L0400	3336600158900	1	RESEGM439D142	1
152	16	400	439BD152L0400	3336600157415	1	RESEGM439D152	1
162	17	400	439BD162L0400	3336600158917	1	RESEGM439D162	1
172	18	400	439BD172L0400	3336600158924	1	RESEGM439D172	1
182	19	400	439BD182L0400	3336600158931	1	RESEGM439D182	1
196	20	400	439BD196L0400	3336600158948	1	RESEGM439D196	1
200	22	400	439BD200L0400	3336600158955	1	RESEGM439D200	1

couronnes sur demande

- Couronnes emmanchement 3 trous réf. 436c
- Autres longueurs de couronnes
- Matériaux spécifiques

SAV

Resegmentation Couronnes Diamant

Votre couronne Diamant est usée, notre service après-vente assure la resegmentation. Pour obtenir le formulaire de prise en charge, contactez directement notre ADV.

Tél. : + 33 (0)3 84 73 74 75 - Fax : + 33 (0)3 84 73 74 74

Adresse de retour :

SAV Couronne - Bâtiment N°4 - Rue Roger Thirode - 39800 Poligny

Moteurs et Bâti

Une panne moteur, une pièce cassée, notre service après-vente assure la réparation et la fourniture de pièces détachées. Pour obtenir un devis ou un formulaire de prise en charge, contactez directement notre service ADV.

Tél : +33 (0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74

Formulaire sur : www.diager.com/fr-formulaire1.html ou flashez ce code :



LE BATI SE RANGE SANS SE REPLIER

EQUIPEMENT COMPLET BÂTI + MOTEUR + ACCESSOIRES

Composition	Ref.	Gencod	Qt.
EQUIPEMENT DIAMANT 1800W (Bâti+Moteur+Coffret outillage)	349E	3336600173132	1
EQUIPEMENT DIAMANT 2000W (Bâti+Moteur+Coffret outillage)	356E	3336600173149	1

- Le bâti est monté et se range sans avoir à le replier.
- Le coffre est muni de roulettes et poignées pour faciliter son transport.

