


FESTIGKEIT Diamant Bohrkronen

MEHRWERTIGKEIT

SAUBERE LÖCHER



Beschreibung

- Gewellte und kurze Segmente.
- Hohe Diamantenqualität.
- Extrahierungslichter.
- Innovativ gestaltete Segmente.
- M16 Aufnahme.

Vorteile

- Trockene Nutzung.
- Ohne Vibration, ohne Schall.
- Geschwindigkeit von 2500 L/min.

	Ø	N.S.	Lu	Ref.	Gencod	Mge	Pack
Lt 88							
	68	5	66	431D68	3336600145832	1	A
	82	6	66	431D82	3336600145849	1	A
Lt 181							
	29	3	154	432D29	3336600145856	1	N
	35	3	154	432D35	3336600145863	1	M
	42	4	154	432D42	3336600145870	1	M
	52	4	154	432D52	3336600145887	1	M
	65	5	154	432D65	3336600145894	1	M



Umsetzung




1/ Mit Ø8 in der gewünschten Tiefe vorbohren.
2/ Die Bohrkronen auf das Adaptor montieren und die zentrierende Führung einfügen.

3/ Die zentrierende Führung mit der Bohrkronen in das vorgefertigte Loch einführen, um mit der Kernbohren zu beginnen.

4/ In der gewünschten Tiefe bohren.

Ref.
431
432



Finden Sie alle unsere Videos auf YouTube

Zubehör

367
368
433



420

Bohren Ø 8 / Führung Ø 7

427



ALLE KASSETTEN SEITE 64-65

x4



431C

	Lt	Ref.	Gencod	Mge	Pack	
SDS-plus Bohrkronen Adaptor						
	100	367L0100	3336600063891	1	A	
	170	367L0170	3336600063907	1	A	
	220	367L0220	3336600063914	1	A	
	320	367L0320	3336600063921	1	A	
	100	368L100	3336600063938	1	A	
SDS-plus & SPIT Bohrkronen Adaptor						
Hexa Bohrkronen Adaptor						
	100	433L0100	3336600145900	1	M	
	220	433L0220	3336600146112	1	M	
	320	433L0320	3336600146129	1	M	
Zentrierbohrer						
	8	120	420D08L0120	3336600173699	1	
	8	210	420D08L0210	3336600173705	1	
Schleifstein für Diamant Bohrkronen						
	H	Lt	Larg.	Ref.	Gencod	Mge
	20	200	100	427	3336600155084	1